



VU60NK

Boîtier mural, Volta, UPV, 5x12MOD

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Equipement

Nombre de rails	5
-----------------	---

Nombre rangées	5
----------------	---

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	60
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	880 mm
---------	--------

Largeur	348 mm
---------	--------

Profondeur	94.50 mm
------------	----------

Hauteur d'encastrement	865 mm
------------------------	--------

Largeur de montage	314 mm
--------------------	--------

Profondeur de montage	90 mm
-----------------------	-------

Nombre d'unités de largeur	12
----------------------------	----

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matière	Plastique
---------	-----------

Code RAL	7035
----------	------

Couleur	Gris clair
---------	------------

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Type de verrouillage	Sans serrure
----------------------	--------------

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----