



VU60NK

Пустий корпус в/у для 5-рядного VOLTA

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Обладнання

Кількість рейок	5
Кількість рядів щита	5
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Емність

Кількість модулів	60
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	880 mm
Ширина	348 mm
Глибина	94,50 mm
Вбудована висота	865 mm
Вбудована ширина	314 mm
Вбудована глибина	90 mm
Кількість модулів за шириною	12

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	7035
Colour	Світло-сірий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так