



B04002



**Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 08 GRI**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Corrente**

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di file	1
----------------	---

Con serratura	No
---------------	----

Con morsettiera di neutro	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	8
------------------	---

**Serie**

Altezza	200 mm
---------	--------

Larghezza	210 mm
-----------	--------

Profondità	103 mm
------------	--------

Larghezza di montaggio	210 mm
------------------------	--------

Numero di unità in larghezza	8
------------------------------	---

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Plastica
-----------	----------

Codice RAL	7035
------------	------

Colore	Grigio
--------	--------

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
--------------------------	----

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Resistenza agli urti IK	IK09
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
---	------

Tipo di bloccaggio	Senza serratura
--------------------	-----------------

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	650 °C
---	--------

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

**Illustrazioni | Disegni**

