



WH25430203C

**kallysto.line UP komplett: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Werkstoff Duroplast

**Abmessungen**

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 12 mm

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 44 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

**Beleuchtung**

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 90 W

**Texte**

Dimmprinzip Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung  
Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

**Ausstattung**

Nebenstelleneingang Ja

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja