




VU60NW



VOLTA MULTIMEDIA 5 ΣΕΙΡΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$ 12 W

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 5

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 60

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα 120

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 880,50 mm

Πλάτος 348 mm

Βάθος 98 mm

Ενσωματωμένο ύψος 865 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος 314,50 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών 0

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 89 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Όχι

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Όχι

Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού Μέταλλο

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης Ναι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 650 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι