



LF4006109001

LF, bodemprofiel + deksel 40x61 mm, wit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	57 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1660 - 1660 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	7
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9001
Kleur	Crème

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 - 2
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

