



VANR12019005TU

**Deksel R12 met set voor vloerdoos voor uitlaat UDLA0000, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja  |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Nee |

**Afmetingen**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Inbouwdiepte    | 90 mm  |
| Inbouwdiameter  | 306 mm |
| Buiten diameter | 325 mm |

**Configuratie**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R12 |
|----------------------------------------------|-----|

**Installatie, montage**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Nee |
| Geschikt voor verwerking in beton           | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik                 | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie    | Nee |
| Geschikt voor natte reiniging               | Ja  |

**Instructies**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Onderhoud van vloer | Nat |
|---------------------|-----|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Aluminium |
|-----------|-----------|

**Funcities**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Geschikt voor vloergoot | Nee |
|-------------------------|-----|

**Vorm**

|      |      |
|------|------|
| Vorm | Rond |
|------|------|

**Teksten**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitvoer | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

**Materiaal**

|          |           |
|----------|-----------|
| Kleur    | Diepzwart |
| RAL-code | 9005      |

**Aansluiting**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen  | 3  |
| Aantal Schuko-contactdozen | 12 |

**Samenstelling**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten | 12 |
| Aantal outlets                               | 3  |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP66 |

Afbeeldingen | tekeningen

