




L17B

Plomberad säkringssockel för DIN-skena DII 1X25A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	25 A
Märkström för säkringsinsats	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,30 W
--	--------

Säkring

Säkringsstorlek	DII
-----------------	-----

Leveransens omfattning

Med lock	Ja
----------	----

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	80 mm
Längd	95 mm

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja