



LF4006109016

LF kanal, 40x60mm, sa pregradom, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	57 mm
Dužina	2000 mm
Unutrašnji presjek	1660 - 1660 mm ²

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	7
--	---

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnica kanala	Prethodno opremljen spojnica
-----------------	------------------------------

Oprema

Broj particija	1
Broj odjeljaka	2 - 2
Broj uklopivih particija	0
Držač kabla je sastavni dio seta	Da
Sa zaštitnim filmom	Ne

Ilustracije / crteži

