



WH25430200C

kallysto.line UP komplett: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Werkstoff Duroplast

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 12 mm

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 44 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 90 W

Leistung LED Lampe 180 W

Texte

Dimmprinzip Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung
Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung

Nebenstelleneingang Ja

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja