



41681909

Presa con terra USA/CANADA NEMA 5-20 R Serie S.1 Bianco pol. opac, vernic.

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 125 V

##### Corrente

Corrente nominale 20 A

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato  
Verniciato

##### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Numero di unità 1

Profondità di installazione 19 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa NEMA

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta No

##### Numero di moduli

Numero di moduli 1

##### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

##### Identificazione

Con stampa No

##### Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a vite

**Adatto per**

S.x/B.x

---

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si

---