



EU101

Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage, var.

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -20 - 55 °C  
Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe 85 mm  
Breite 35 mm  
Tiefe 60 mm

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung 3N, 400/230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

**Leistung**

Leistung 5 VA  
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4 W

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

**Elektrischer Strom**

Strombelastbarkeit bei AC1 8 A

**Einstellungen**

Ausschaltverzögerungszeit 200 s

**Installation, Montage**

Montage auf Sammelschienensystem  
DIN Schiene