



EU101

Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage, var.

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 35 mm

Tiefe 60 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 3N, 400/230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Sicherheit

Schutzart IP IP30

Leistung

Leistung 5 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4 W

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 8 A

Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit 200 s

Installation, Montage

Montage auf Sammelschienensystem
DIN Schiene