



EU101

Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage, var.

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1.5 - 10 mm²

Abmessungen

Höhe

85 mm

Breite

35 mm

Tiefe

60 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung

3N, 400/230 V

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Sicherheit

Schutzart IP

IP30

Leistung

Leistung

5 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

4 W

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp

Schraubanschluss

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1

8 A

Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit

200 s

Installation, Montage

Montage auf

Sammelschienensystem
DIN Schiene