



WH36600749A

robusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP55-Front für Kombination Aluminium

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Seidenmatt

Werkstoff Duroplast

Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 65.6 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28.6 mm

Einbautiefe 37 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Schweizer Norm Typ 13

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

Texte

Typ	Apparat Gr. I
-----	---------------

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz
