Tehnički list proizvoda
85608100



85608100

Daljinski, 18-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, bijela/t.plava

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	6 - 6 V

Oprema

Broj kanala	8
Radni ciklus odašiljača	1 %

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	0 - 45 °C

Materijali

Materijal	Termoplastika

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Tekst

Funkcija	Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)