



ESC080

Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
-----------	-----

Spannung

Isolationsspannung U_i	240 V
--------------------------	-------

Kapazität

Anzahl Module	0.50
---------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Kontaktart	1Ö+1S
------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	83 mm
------	-------

Breite	11 mm
--------	-------

Tiefe	60 mm
-------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----