



937622568

Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, chr. m.

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom 5 A

##### Spannung

Nennspannung 12 V

##### Werkstoff

Farbe	Chrom
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Verchromt Unbehandelt Lackiert

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

##### Konnektivität

Montageart Einbaubar  
Schraubbefestigung

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

##### Abmessungen

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	10 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 5 A

##### Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	2-polig Aus

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja