



FB6019007035

Goulotte 60x190,gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	190 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

Dimensions

Section intérieure	9150 - 9150 mm ²
--------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	39
---	----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

