



937622539

Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, pw. gl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|-----|
| Schaltstrom | 5 A |
|-------------|-----|

Spannung

| | |
|--------------|------|
| Nennspannung | 12 V |
|--------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Kennzeichnung

| | |
|------------------|---|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|------------------|---|

Konnektivität

| | |
|------------|---------------------------------|
| Montageart | Einbaubar Schraubbefestigung |
|------------|---------------------------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Abmessungen | 55.50 x 55.50 mm |
| Einbautiefe | 10 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 10 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------|------|

Architektur

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 5 A |
|-----------|-----|

Texte

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Für Schraubbefestigung |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Beleuchtung | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung |
| Schaltart/Variante | 2-polig Aus |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|