



WH23595204Q

**kallysto apparent complet: Prise type 25 avec bornes à vis, Anthracite**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 54 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

#### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage En saillie

#### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

#### Identification

Avec inscription Non

#### Textes

Housse Boîtier complet

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes à vis

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

**Durabilité**

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|