



937622535

Kontr.-Ausschalter 2-pol., 12V, rote Lins., K-LED, ITG Flow/Pure, anthr. mt.

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 5 A

**Spannung**

Nennspannung 12 V

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit  
RAL Nummer 7021  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

**Konnektivität**

Montageart Einbaubar  
Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 55.50 x 55.50 mm  
Einbautiefe 10 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 5 A

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung  
Anschlussart Mit Schraubklemmen  
Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung  
Schaltart/Variante 2-polig Aus

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja