



FL108A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 400x400x200mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 400 mm |
| Breite                   | 400 mm |
| Tiefe                    | 200 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1,2 mm |

**Sicherheit**

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP65                                 |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I                       |
| Schließungstyp                 | 3-Kant 7 mm<br>Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                                 |

**Ausstattung**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |
|-----------------------------------------|---|

**Installation, Montage**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf                | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein            |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |