



ST310

### Sicherheitstrafo 230V/24V, 20VA, 4PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Ausgangsspannung	24 - 24 V
Ausgangsspannung 2	24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V

##### Leistung

Leistungsaufnahme VA	20 VA
----------------------	-------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
--------------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

##### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

##### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	58 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Temperaturschutz	Ja

##### Ausstattung

Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm <sup>2</sup>