Produktdatenblatt
ST310

ST310

Sicherheitstrafo 230V/24V, 20VA, 4PLE

Technische Eigenschaften

Spannung	
Ausgangsspannung	24 - 24 V
Ausgangsspannung 2	24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V
Leistung	
Leistungsaufnahme VA	20 VA
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene
Kapazität	
Anzahl Module	4
Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	58 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Temperaturschutz	Ja
Ausstattung	
Kurzschlusssicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm^2