



ATA205049010

LFK, variabele binnenhoek voor goot 20x50 mm, helderwit

Technische eigenschappen

Toebehoren

Toebehoren Dekselonderdeel

Instellingen

Hoekbereik 83 - 140

Afmetingen

Hoogte 20 mm

Breedte 52 mm

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Kleur Helderwit

RAL-code 9010

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

Samenstelling

Met beschermfolie Nee

Afbeeldingen | tekeningen

