



FL107A

Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 400x300x200mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	400 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Cache, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui