



REN003X



### Module d'appel 3 boutons poussoirs rond avec porte-nom LED

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Métal
Matériau bouton poussoir d'appel	Acier inoxydable
Finition	Mat

##### Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm

##### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	3
----------------------------	---

##### Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

##### Réglages

Nombre d'utilisateurs	3
-----------------------	---

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----