



20341404

Fußbodentemperaturregler m Schließer, Z.-Stk. Wippschalter, S.1/B.3/B.7 alu matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	10 - 50 °C
----------------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	54,5 mm

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	1 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Fußbodentemperaturregler
Fühlerart	Fußbodenfühler

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Anschluss

Kontaktart	1NO
------------	-----

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung	Heizung
-----------------------	---------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Aufdruck	Mit Aufdruck
Anschluss	Mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja