



20341404

Fußboden temperaturregler m Schließer, Z.-Stk. Wippschalter, S.1/B.3/B.7 alu matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------|
| Nennstrom | 10 A |
| Schaltstrom | 10 A |

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennspannung | 230 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Einstellungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Sollwert Komforttemperatur | 10 - 50 °C |
|----------------------------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 60 mm |

Bildschirm

| | |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Schalt-Temperaturdifferenz | 1 K |
| Ausführung Raumtemperaturregler | Fußboden temperaturregler |
| Fühlerart | Bimetall |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|------------|-----|
| Kontaktart | 1NO |
|------------|-----|

Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |
|------------------------|--------|

Texte

| | |
|------------------------|---|
| Montageart | Ohne Spreizkrallen |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
| Thermische Rückführung | Mit thermischer Rückführung |
| Aufdruck | Mit Aufdruck |
| Anschluss | Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |