



FL104A

Quadro in lamiera a parete con porta cieca H350 L300 P160 orion plus

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	350 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	160 mm
Spessore dei fianchi	1,2 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	0
Numero di aperture della flangia	2

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

Equipaggiamento

Numero di file	2
----------------	---

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	1
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	250 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì