



VKG22E-FFT

## 4-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA +F+F+T 1-fase

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktmontage |
|---------------|-------------------|

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

#### Installatie, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

#### Funcities

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

#### Installatie, montage

|              |    |
|--------------|----|
| Met buisvoer | Ja |
|--------------|----|

#### Configuratie

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |
|----------------------------------------------|---|

#### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

#### Afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diepte                  | 89 mm    |
| Inwendige diepte        | 79,60 mm |
| Hoogte                  | 475 mm   |
| Breedte                 | 220 mm   |
| Aantal breedte-eenheden | 12       |
| Dikte zijwand           | 2,50 mm  |

#### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Vergrendelbaar             | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

#### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| RAL-code  | 7035       |
| Kleur     | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof  |

#### Aansluiting

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
| Aantal fasen              | 1  |

#### Leveringsomvang

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal aardlekschakelaars | 2 |
|---------------------------|---|

#### Samenstelling

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal groepen           | 6   |
| Aantal lichtgroepen      | 4   |
| Aantal verdelerrijen     | 2   |
| Met kWh-meter            | Nee |
| Aantal DIN-rails         | 2   |
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja  |
| Met beltransformator     | Ja  |
| Met contactdoos          | Nee |

---

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Slagvastheid IK                            | IK05                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Aantal aardlekautomaten 30mA               | 0                                         |

---

**Compatibiliteit**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Kookgroep geschikt als krachtgroep | Ja |
|------------------------------------|----|

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|