



DAF24520009010

Колона подвійна DA 200-45 з гнучким шлангом, профіль 66x66мм, h=2м

Технічні характеристики

Розміри

Глибина	130 mm
Ширина	66 mm
Висота монтажу	2 - 2 m
Регулювання висоти	0 mm
Внутрішній поперечний переріз	1270 - 1270 mm ²
Ширина кришки	80 mm

Кришка, дверцята

Кількість знімних кришок	2
--------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

