



FL103A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 300x300x160mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	300 mm
Breite	300 mm
Tiefe	160 mm
Materialdicke Seitenwand	1,2 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja