



ST313

**Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Ausgangsspannung	12 - 24 V
Ausgangsspannung 2	24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA	16 VA
----------------------	-------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	4
---------------	---

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	58 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Temperaturschutz	Ja

**Ausstattung**

Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm <sup>2</sup>

**Abbildungen | Zeichnungen**

