



ST313

## Skyddstransformator 12/24VAC 16Va

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Utspänning	12 - 24 V
Utspänning 2	24 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Nominell isolationsspänning Ui	4000 V

#### Ström

Energiförbrukning VA	16 VA
----------------------	-------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35 °C
------------------	-------------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

#### Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

#### Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	70 mm
Djup	58 mm

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

#### Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

#### Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	6 mm <sup>2</sup>

### Illustrationer | teckningar

