



ST314

**Skyddstransformator 12/24VAC 40Va**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Utspänning	12 - 24 V
Utspänning 2	24 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Nominell isolationsspänning Ui	4000 V

**Ström**

Energiförbrukning VA	40 VA
----------------------	-------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-20 - 35 °C
------------------	-------------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

**Installation, montering**

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

**Kapacitet**

Antal moduler	4
---------------	---

**Dimensioner**

Höjd	85 mm
Bredd	70 mm
Djup	58 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

**Utrustning**

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

**Anslutning**

Area flexibel ledare	4 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	6 mm <sup>2</sup>

**Illustrationer | teckningar**

