



ST314

Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (1,67А), 230В/12 В (3,33А)

Технічні характеристики

Напруга

Вихідна напруга	12 - 24 V
Вихідна напруга 2	24 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	4000 V

Потужність

Споживання енергії VA	40 VA
-----------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-20 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Розміри

Висота	85 mm
Ширина	70 mm
Глибина	58 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	6 mm ²

Зображення та малюнки

