



937622510

Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, sw. gl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 5 A

Spannung

Nennspannung 12 V

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität

Montageart Einbaubar
Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 55.50 x 55.50 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 5 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig Aus

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja