



937622524

Kontr.-Ausschalter 2-pol., 12V, rote Lins., Kontr.-LED, ITG Flow/Pure, e-st. mt.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 5 A

Spannung

Nennspannung 12 V

Werkstoff

Farbe Edelstahl

RAL Nummer 9022

Glanzgrad Matt

Werkstoff Edelstahl
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt
Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität

Montageart Einbaubar
Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 55.50 x 55.50 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 5 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig Aus

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja