



937622524

Kontr.-Ausschalter 2-pol., 12V, rote Lins., Kontr.-LED, ITG Flow/Pure, e-st. mt.

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	5 A
-------------	-----

**Spannung**

Nennspannung	12 V
--------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt Lackiert

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
------------	---------------------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	10 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	5 A
-----------	-----

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	2-polig Aus

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----