



WYS120GS

SCHUKO Steckdose kallysto m. Klappd. gleiche Schließung, 16 A 250 V~, bweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend

Abmessungen

Höhe	47 mm
Breite	71 mm
Tiefe	31,50 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss
------------	--

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Vormontiert
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------