




ZK3EL24



**Komplettfeld, univZ, eHZ, H=1050mm, 4 Zählerpl., 2-feld, NRW, SH, HH, MV, Avacon**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1050 mm
Breite	500 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Zählerplätze <=63 A	4
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	0
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	2
Art des Zählerfelds	eHZ
Multimedia Feld Bereich	Ohne

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	Ohne Sammelschieneneinspeiseklemme

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Konnektivität**

Anschlussart	Sammelschiene
--------------	---------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

