



Y88T

Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1,2,3,N,PE=825, 700, 575, 1200, 1250, H/H

Technische Eigenschaften

Anschluss

Leiterquerschnitt	10 - 10 mm ²
-------------------	-------------------------

Kompatibilität

Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen)	3
---	---

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Kabel

Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaums	für 1-stöckige Tragplatten
--	----------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----