



L25L

**Podstawa bezpiecznikowa DII 3P 25A z pokrywą izolacyjną W45mm**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	25 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	System szyn
----------------	-------------

**Architektura**

Liczba biegunów	3
-----------------	---

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,50 W
--	--------

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DII
---------------------------------	-----

**Dostarczane wyposażenie**

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

**Wymiary**

Wysokość	50 mm
Szerokość	45 mm
Długość	210 mm
Odległość szyn zbiorczych	60 mm

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak