



L25L

Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	25 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Instalace, montáž

Montáž	Systém přípojníc
--------	------------------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,50 W
--	--------

Pojistka

Velikost pojistky	DII
-------------------	-----

Rozsah dodávky

S krytem	Ano
----------	-----

Rozměry

Výška	50 mm
Šířka	45 mm
Délka	210 mm
Vzdálenost přípojníc	60 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano