# Fiche technique du produit
M61459010



M61459010

**Angle plat, LF 20035/36, blanc paloma**

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 20 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Mesure a | 43 mm |

### Accessoires

| | |
|---|---|
| Type d'accessoires | Moulé |

### Réglages

| | |
|---|---|
| Plage d'angles | 90 - 90 |

### Matière

| | |
|---|---|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Blanc paloma |
| Code RAL | 9010 |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

### Normes

| | |
|---|---|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 60 °C |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Avec film de protection | Non |

### Configuration

| | |
|---|---|
| Chevauchement | Non |
| Avec traitement antibactérien | Non |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage sur | Maintenu par le couvercle |

### Architecture

| | |
|---|---|
| Symétrique | Oui |

## Photos | dessins

