Produktdatablad
M61459010



M61459010

Liggande vinkel M6145-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	20 mm
Bredd	33 mm
Mätning A	43 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad

Inställningar

Vinkel område	90 - 90

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej

Konfiguration

Överlapp	Nej

Illustrationer | teckningar

