



WH20130300A

kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison U-Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Carte hôtel
Nombre de pôles	1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Mat
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	58.50 mm
Profondeur de montage	24 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34.5 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
-------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

Textes

Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Éclairage	Pour éclairage
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----