



HW4C4PH

Telaio per interruttore aperto hw+ HW4 estraibile 4P 66/85/120kA 1000-4000A

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	2

Corrente

Corrente nominale	4000 A
-------------------	--------

Architettura

Numero di poli	4P
----------------	----

Installazione, montaggio

Adatto per installazione con sistema sbarre	Si
---	----

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si